

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 060202/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2668 060202/50
GTIN	4067263097341
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Cantidad	50
Contenido	260140 HU7310
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,15 - 2 mm
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 060202 Clase HU7310

260140 HU7310