


**CNMG 120404, Clase: IC8150****Datos de pedido**

Número de pedido	250270 IC8150
GTIN	7291075329513
Clase de artículo	26B

**Descripción****Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Aplicación principal	P
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Clase	IC8150
Rompevirutas	M3P
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 400 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado

Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Número de cambios/cortes	4
Quality Dress	CNMG 120404-M3P IC8150
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado