

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 09T302/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2671 09T302/50
GTIN	4067263097747
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	250 - 600 mm/min
Contenido	260148 HB7310
Profundidad de corte a_p	0,15 - 3,25 mm
Cantidad	50
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 09T302 Clase HB7310

260148 HB7310