

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 060202/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2671 060202/50
GTIN	4067263097709
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260140 HB7310
Profundidad de corte a_p	0,15 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	250 - 600 mm/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 060202 Clase HB7310

260140 HB7310