

Garant

**Plaquitas de tronzado y torneado, HB7020, Anchura de tronzado w (mm) /
Cantidad: 3/50**

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2738 3/50
GTIN	4067263097433
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular R	0,3 mm
Avance f	0,07 - 0,2 mm/rev,
Contenido	273704 3
Cantidad	50
Tolerancia ancho de tronzado w	± 0,03 mm
Clase	HB7020
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 500 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	60 m/min	S
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
Uni	adecuado		
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Plaquita de tronzado/ranurado Ancho de tronzado w 3 mm	273704 3
--	----------