


CNMG 120408, Clase: IC6015

Datos de pedido

Número de pedido	250271 IC6015
GTIN	7291075305678
Clase de artículo	26B

Descripción
Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Radio angular	0,85 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,17 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 300 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condición de corte	continuo

Aplicación principal	M
Clase	IC6015
Rompevirutas	M3M
Quality Dress	CNMG 120408-M3M IC6015
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado