

Garant

Plaquita de tronzar Mecanizado medio, HB7020, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad: 2,5/30

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2740 2,5/30
GTIN	4067263097488
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Tolerancia ancho de tronzado w	$\pm 0,03$ mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,2 mm
Contenido	273725 2,5
Radio angular R	0,2 mm
Cantidad	30
Avance f	0,08 - 0,2 mm/rev,
Clase	HB7020
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	60 m/min	S
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
Uni	adecuado		
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Plaquita de tronzar Mecanizado medio Ancho de tronzado
w 2,5 mm

273725 2,5