

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 120404/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2668 120404/50
GTIN	4067263097563
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,25 - 4,25 mm
Contenido	260158 HU7310
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 120404 Clase HU7310

260158 HU7310