

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 09T304/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2676 09T304/50
GTIN	4067263098188
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a _p	0,25 - 3,25 mm
Velocidad de corte v _c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Contenido	260762 HU7310
Cantidad	50
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SC. T 09T304 Clase HU7310

260762 HU7310