

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 120404/30**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | GG2676 120404/30 |
| GTIN | 4067263098195 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción técnica

| | |
|--|---------------------------------|
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Profundidad de corte a _p | 0,25 - 4,25 mm |
| Contenido | 260765 HU7310 |
| Velocidad de corte v _c aplicación principal | 350 - 600 mm/min |
| Cantidad | 30 |
| Clase | HU7310 |
| Rompevirutas | AM |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |

Accesorios

SC. T 120404 Clase HU7310

260765 HU7310