

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 120404/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2676 120404/50
GTIN	4067263098201
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,25 - 4,25 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Contenido	260765 HU7310
Cantidad	50
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SC. T 120404 Clase HU7310

260765 HU7310