

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCGT, HB7310, Tamaño / cantidad: 11T308/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2675 11T308/50
GTIN	4067263098140
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,55 - 2,75 mm
Contenido	260464 HB7310
Velocidad de corte v_c aplicación principal	250 - 600 mm/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DC. T 11T308 Clase HB7310

260464 HB7310