

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCGT, HU7310, M:
110204/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2680 110204/30
GTIN	4067263098331
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260982 HU7310
Profundidad de corte a_p	0,25 - 2,75 mm
Cantidad	30
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
--	-----	-------	------------

Aluminio, plásticos	adecuado	24 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	25 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	10 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	24 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	20 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	8 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	15 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

TC. T 110204 Clase HU7310

260982 HU7310