

**WNMG 080408, Clase: IC6025****Datos de pedido**

Número de pedido	252121 IC6025
GTIN	7291075306019
Clase de artículo	26B

Descripción**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Rompevirutas	M3M
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Avance f	0,17 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Clase	IC6025
Material de corte	HM

Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 230 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Quality Dress	WNMG 080408-M3M IC6025
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado