

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 160404/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2686 160404/50
GTIN	4067263098645
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,25 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Contenido	261458 HU7310
Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VC. T 160404 Clase HU7310

261458 HU7310