


Garant**Boca con espigas de posicionamiento, Para anchura de mordazas: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	362624 125
GTIN	4067263092186
Clase de artículo	31S

Descripción**Ejecución:**

- **Acero templado, teniferado, nitrurado con gas (tolerancia $\pm 0,01$ mm).**
- **Montaje fácil en el tornillo de banco.**
- **Introducción mecánica de las espigas.**
- **Manejo de aire acondicionado mediante válvulas de ambos lados.**
- **Ninguna diferencia entre boca fija y móvil.**
- **Presión de aire necesaria de 5,5 bar**

Aplicación:

Adaptación rápida a diversos mecanizados.

- **Fijación de la posición rápida y con absoluta exactitud de repetición. Se suprime el manejo de las regletas de asiento, que requiere un tiempo considerable.**

Idóneo para:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

BULL neumático 125, mecánico 125.

KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.

RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

Descripción técnica

Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco
------------------	----------------------------------

