



Fresa angular HELI3MILL, con perforación, Ø DC / cantidad de cortes Z: 100/8mm



Datos de pedido

Número de pedido	226490 100/8
GTIN	7291075313116
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de esquinas fiable para una amplia gama de aplicaciones. Versiones en dos tamaños de sistema con longitudes de filo de 10 y 15 mm. Las plaquitas de corte trigonales de apoyo óptimo en el asiento garantizan unos verdaderos ángulos de 90°. Ideal para operaciones de fresado circular de taladrado y de rampa.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Descripción técnica

Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	0,7 grados
Serie	HELI3MILL
Ø D ₃	95,6 mm
Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	199 mm
Longitud total L _{tot}	50 mm

Ø de corte D_c	100 mm
Ø de perforación de asiento	32 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\min.}$	195 mm
Fresado circular de taladro a_p	3,6 mm
Número de filos Z	8
Longitud de rampa L para $\alpha_{\max.}$	1072,2 mm
Plaquita de corte adecuada	TD..1505..
Quality Dress	HM390 FTD D100-8-32-15
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2	229696 2
---	----------