



Fresa para ranuras en T HELISLOT, Mango Weldon, Ø DC / Zeff: 40/1mm



Datos de pedido

Número de pedido	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	XNMU130608
Ø de mango D_s h6	32 mm
Ø cuello d_1	21 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	1
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Longitud total L_{tot}	120 mm
Longitud de voladizo L_1	47 mm
Número de plaquetas de corte	2
Altura ranura a_p	18 mm
Ø de corte D_c	40 mm

Quality Dress	ETS D40-18-W32-XN13
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Tipo de producto	Fresa de ranuras

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229697 1
---------------------------	----------