



Fresa para ranuras en T HELISLOT, Mango Weldon, Ø DC / Zeff: 48/2mm



Datos de pedido

Número de pedido	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descripción técnica

Número de plaquetas de corte	4
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2
Ø cuello d_1	27 mm
Longitud total L_{tot}	130 mm
Longitud de voladizo L_1	58 mm
Ø de corte D_c	48 mm
Plaqueta de corte adecuada	XNMU130608
Altura ranura a_p	22 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Ø de mango D_s h6	32 mm

Quality Dress	ETS D48-22-W32-XN13
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Tipo de producto	Fresa de ranuras

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229697 1
---------------------------	----------