

**Garant****Broca de centrar CN 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm**

### Datos de pedido

Número de pedido	210405 16
GTIN	4045197607744
Clase de artículo	21M

### Descripción técnica

Ø de cabezal de corte D	16 mm
Longitud de cabeza l	20 mm
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/rev,
Tamaño del asiento	16 mm
Serie	TopCut
Clase	HB730
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Número de filos Z	2
Ángulo de punta	142 grados
Mango	GARANT TopCut
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Placa de corte para centrado e inicio de taladrado

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	50 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	80 m/min	S
GG(G)	adecuado	160 m/min	K
Aceite	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

## Accesorios

Adaptador insertable para llave dinamométrica Tipo 13X4	219986 13X4
Llave de montaje Tipo 13X4	219987 13X4