

Garant**APMT 133504 ER, HB7520, Tipo: ST900****Datos de pedido**

Número de pedido	215321 ST900
GTIN	4045197601179
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\text{máx.}} = 6$ mm.

Radio angular: 0,4 mm

Avance f_z por diente: 0,15 mm

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,15 mm
Tipo	ST900
Radio angular	0,4 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 133504 ER
Clase	HB7520
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	340 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		