

Garant**Fresa de inmersión de 93°, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z: 52/3mm**

Datos de pedido

Número de pedido	211807 52/3
GTIN	4045197648402
Clase de artículo	210

Descripción

Ejecución:

Mayor resistencia a la torsión mediante seguro antitorsión entre la plaquita de corte y el asiento de la plaquita.

Aplicación:

Para la prevención de atascamientos de virutas, especialmente para vaciados profundos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	55 mm
Ø de corte D_c	52 mm
Plaquita de corte adecuada	VCG. 2205
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø de perforación de asiento	22 mm
Número de filos Z	3
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	4,05 grados

Fresado circular de taladro a_p	10 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	42,34 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{mín.}}$	98 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\text{máx.}}$	102 mm
$\varnothing D_3$	46 mm
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de inmersión

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP