

# Insertos de corte TANGGRIP TAG N-C, IC5400, Anchura de tronzado w / radio angular R: 2/0,2mm



## Datos de pedido

Número de pedido	273630 2/0,2
GTIN	7291075213546
Clase de artículo	26A

## Descripción

### **Ejecución:**

Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Primera elección para ISO-P. Avance medio a alto.

### **Aplicación:**

Para tronzado y ranurado.

### Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 273610-273614.

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

## Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2 mm
Radio angular R	0,2 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	0,04 mm
Avance f	0,1 - 0,16 mm/rev,



Serie	TANGGRIP-PL
Quality Dress	TAG N2C IC5400
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	НМ
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	Р
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	С
Velocidad de corte v <sub>c</sub> aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC5400
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado