

**Garant****Broca de centrar CN 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 10mm**

### Datos de pedido

Número de pedido	210400 10
GTIN	4045197557537
Clase de artículo	21M

### Descripción técnica

Ø de cabezal de corte D	10 mm
Longitud de cabeza l	13 mm
Longitud de filo L <sub>2</sub>	5 mm
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm/rev,
Tamaño del asiento	10 mm
Serie	TopCut
Clase	HB730
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Número de filos Z	2
Ángulo de punta	90 grados
Mango	GARANT TopCut
Refrigeración interior	no

Tipo de producto

Placa de corte para centrado  
e inicio de taladrado

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	210 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	110 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	50 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	80 m/min	S
GG(G)	adecuado	160 m/min	K
Aceite	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		

## Accesorios

Adaptador insertable para llave dinamométrica Tipo 8X3	219986 8X3
Llave de montaje Tipo 8X3	219987 8X3