

## Fresas de acabado de MDI GARANT Master Alu HPC, Sin revestimiento, Ø h6 DC: 6mm



### Datos de pedido

Número de pedido	203214 6
GTIN	4067263100362
Clase de artículo	11X

### Descripción

#### Ejecución:

**Para operaciones de acabado fino.** Geometría de filo de corte optimizada para aproximaciones bajas y superficies excelentes. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.

#### Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.

#### Nota:

Resultados de fabricación óptimos en combinación con el portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER GARANT, el mandril de expansión hidráulica GARANT Master Chuck y el plato de sujeción automática.

### Descripción técnica

Número de dientes Z	7
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Voladizo L <sub>1</sub> incl. cuello	32 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Avance f <sub>z</sub> para contorneo en aluminio que produce virutas cortas	0,03 mm
Longitud total L	65 mm
Ø de cuello D <sub>1</sub>	5,8 mm

Ángulo de hélice	40 grados
Tolerancia Ø nominal	h6
Longitud de filo $L_c$	26 mm
Ø de corte $D_c$	6 mm
Ø de mango $D_s$	6 mm
Dirección de aproximación	horizontal
Serie	Master Alu
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Empleo de fresa	Mono fresado alta precisión 90 °
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	0,02×D en contorneado
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	380 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	360 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	320 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	260 m/min	N
PE-HD	adecuado	220 m/min	N
PA 66	adecuado	250 m/min	N

PEEK	adecuado	220 m/min	N
PF 31	adecuado	200 m/min	N
Cu	adecuado con restricciones	160 m/min	N
CuZn	adecuado	220 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
Aire	adecuado		

**Servicios**

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB