

Fresas de acabado de MDI GARANT Master Alu HPC, Sin revestimiento, Ø h6 DC: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	203215 8
GTIN	4067263100423
Clase de artículo	11X

Descripción

Ejecución:

Para operaciones de acabado fino. Geometría de filo de corte optimizada para aproximaciones bajas y superficies excelentes. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado.

Nota:

Resultados de fabricación óptimos en combinación con el portapinzas de sujeción ER de precisión HiRunER GARANT, el mandril de expansión hidráulica GARANT Master Chuck y el plato de sujeción automática.

Descripción técnica

Voladizo L ₁ incl. cuello	48 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Dirección de aproximación	horizontal
Mango	DIN 6535 HA con h6
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Ø de mango D _s	8 mm
Longitud de filo L _c	42 mm
Ø de cuello D ₁	7,8 mm
Ángulo de hélice	40 grados

Ø de corte D_c	8 mm
Avance f_z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,025 mm
Tolerancia Ø nominal	h6
Número de dientes Z	7
Longitud total L	80 mm
Serie	Master Alu
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Empleo de fresa	Mono fresado alta precisión 90°
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,015×D en contorneado
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	380 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	360 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	320 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	260 m/min	N
PE-HD	adecuado	220 m/min	N
PA 66	adecuado	250 m/min	N

PEEK	adecuado	220 m/min	N
PF 31	adecuado	200 m/min	N
Cu	adecuado con restricciones	160 m/min	N
CuZn	adecuado	220 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
Aire	adecuado		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB