




Insertos de corte HELIGRIP, IC830, Anchura de tronzado w / radio angular R: 4/0,4mm



Datos de pedido

Número de pedido	273405 4/0,4
GTIN	7291075029048
Clase de artículo	26C

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

Para tronzado axial y radial, tronzado y ranurado, ranurado axial y mecanizado interno. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicaciones de ranurado axial solo compatibles con soporte HFHR).

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 273766–273768.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tolerancia ancho de tronzado w	0,05 mm
Radio angular R	0,4 mm
Avance f Ranurado	0,09 - 0,15 mm/rev,
Ancho de tronzado w	4 mm
Avance f Torneado	0,18 - 0,24 mm/rev,

INSL	19 mm
Avance f Ranurado axial	0,1 - 0,24 mm/rev,
Avance f Refrentado	0,15 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,25 - 2,4 mm
Serie	HELI-GRIP
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	2,4 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,5 mm
Quality Dress	GRIP 4004Y IC830
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	FG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Clase	IC830
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado