




Insertos de corte HELIGRIP, IC808, Anchura de tronzado w / radio angular R: 6/0,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	273407 6/0,5
GTIN	7291075028829
Clase de artículo	26C

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

Para tronzado axial y radial, tronzado y ranurado, ranurado axial y mecanizado interno. (Insertos de corte HELIGRIP para aplicaciones de ranurado axial solo compatibles con soporte HFHR).

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 273766–273768.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Radio angular R	0,5 mm
Ancho de tronzado w	6 mm
Avance f Ranurado	0,13 - 0,23 mm/rev,
Tolerancia ancho de tronzado w	0,05 mm
Avance f Torneado	0,22 - 0,36 mm/rev,
INSL	19 mm

Avance f Refrentado	0,15 - 0,4 mm/rev,
Avance f Ranurado axial	0,12 - 0,28 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,6 - 3 mm
Serie	HELI-GRIP
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	3,6 mm
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,6 mm
Quality Dress	GRIP 6005Y IC808
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	FG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	30 - 200 m/min
Clase	IC808
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado