



Inserto de corte TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Anchura de tronzado w / radio angular R: 3/0,3mm



Datos de pedido

Número de pedido	274224 3/0,3
GTIN	7291075310580
Clase de artículo	26A

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas positivo. Corte suave. Control de viruta óptimo y evacuación de viruta. Avance de bajo a medio.

Aplicación:

Para tronzado axial.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.º 274202–274205.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	3 mm
Radio angular R	0,3 mm
Avance f	0,08 - 0,1 mm/rev,
Tolerancia ancho de tronzado w	0,05 mm
Serie	TANG-GRIP

Quality Dress	TNF 3M-IQ IC808
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 150 m/min
Clase	IC808
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado