

**Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7, IC908, Ø DC: 20,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	231750 20,5
GTIN	7291075243864
Clase de artículo	23J

Descripción**Ejecución:**

Inserto de corte **rectificado en prisma** para un posicionamiento exacto y un asiento estable.

Superficies de tope radial acodadas para un aumento significativo de la fuerza de apriete debido a las fuerzas de corte que actúan durante el mecanizado. Para una perforación productiva con **altas velocidades de avance**.

ICM

Campo de aplicación principal **ISO M, ISO S** (especialmente Inconel y titanio) así como ISO N.

Aristas de corte con chaflán negativo y redondeo especial, especialmente para el mecanizado de acero inoxidable.

Nota:

Los datos de corte se aplican al elemento básico 5xD. Realizar las perforaciones piloto exclusivamente con plaquitas de corte del mismo tipo, especialmente con las plaquitas FCP y QCP-2M. Tener en cuenta las instrucciones de aplicación del elemento básico. Tolerancia de corte de las plaquitas: **k7** (diámetro del filo de corte con tolerancia positiva).

Convención de designación: [Tipo] [Ø D_d]-[Adición] [Material de corte]

Ejemplos:

N.º 231740 6,5 ICP 065 IC908

N.º 231742 18,5 ICP 185-2M IC908

N.º 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Descripción técnica

Recubrimiento	TiAlN
Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,24 mm/rev,
Serie	SUMOCHAM
Número de cambios/cortes	2
Para el tamaño del elemento básico	20
Ø D	20,5 mm
Iscar - Denominación del artículo	ICM 205 IC908
Avance f en Inconel®	0,18 mm/rev,
Geometría	ICM
Ángulo de punta	154 grados
Quality Dress	ICM 205 IC908
Clase	IC908
Material de corte	MD
Tipo de producto	Placa de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	155 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	90 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	55 m/min	P
TOOLOX 33	adecuado con restricciones	70 m/min	H
TOOLOX 44	adecuado	60 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	35 m/min	S
Inconel	adecuado	35 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	120 m/min	K
CuZn	adecuado	155 m/min	N
Aceite	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		