



Insertos de corte PENTACUT 24N-J/34N-J, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2/24mm



Datos de pedido

Número de pedido	273937 2/24
GTIN	7291075151442
Clase de artículo	26K

Descripción

Ejecución:

Formador de virutas positivo. Corte suave. Avance de bajo a medio.

Aplicación:

Primera opción para el grabado de precisión. Separación posible. También apto para cortes interrumpidos.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 273924 – 273925.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2 mm
Radio angular R	0,2 mm
BW	4 mm
Avance f	0,04 - 0,12 mm/rev,

Profundidad de escotadura $t_{\text{m\acute{a}x.}}$	6 mm
Tolerancia ancho de tronzado w	0,02 mm
Tolerancia radio angular R	0,03 mm
Tamaño de plaquita $\varnothing d$	24 mm
Serie	PENTACUT
Quality Dress	PENTA 24N200J020 IC908
Número de cambios/cortes	5
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	J
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC908
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado