



## Insertos de corte PENTACUT 24N-C/34N-C, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2/24mm



### Datos de pedido

Número de pedido	273939 2/24
GTIN	7291075346817
Clase de artículo	26K

### Descripción

**Ejecución:**

Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Velocidades de avance medias y altas.

**Aplicación:**

Primera opción para el grabado de precisión. Separación posible. También apto para cortes interrumpidos.

**Idóneo para:**

Soporte de apriete n.º 273924 – 273925.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

### Descripción técnica

Tolerancia ancho de tronzado w	0,02 mm
Avance f	0,05 - 0,16 mm/rev,
Radio angular R	0,2 mm
Ancho de tronzado w	2 mm

Profundidad de escotadura $t_{\text{m\acute{a}x.}}$	6 mm
Tolerancia radio angular R	0,05 mm
Tamaño de plaquita $\varnothing d$	24 mm
Serie	PENTACUT
Quality Dress	PENTA 24N200C020 IC908
Número de cambios/cortes	5
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	C
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 180 m/min
Clase	IC908
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado