



Elemento básico ISCAR SUMOCHAM Mango cilíndrico DCN R, 12xD, Tamaño: 12



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 231720 12 |
| GTIN | 7291075297003 |
| Clase de artículo | 23K |

Descripción

Ejecución:

Sistema de taladrado de cabezal intercambiable SUMOCHAM para el mecanizado de agujeros de alta eficacia con filos de corte intercambiables. Mecanismo de sujeción único para fijar cómodamente el inserto de corte sin tornillo de amarre adicional. Uso versátil del material gracias al amplio programa de plaquitas de corte. Estabilidad óptima de la herramienta con canales de refrigeración retorcidos simultáneamente para una alta precisión de concentricidad y el menor recorrido axial posible de la perforación. Otras versiones disponibles: elemento básico con mango redondo, elemento básico para el mecanizado de biselados en perforaciones cuando se acopla un anillo de biselado, elemento básico especialmente para su uso en tornos multihusillo, de cabezal móvil y de producción. Clase de tolerancia: IT8-IT9, precisión de concentricidad: 0,03 mm.

Aplicación:

Con insertos de corte n.º 231740 – 231790.

Suministro:

Cuerpo de base, incl. llave de montaje para insertos de corte.

Nota:

Básicamente, seleccione una estrategia con velocidades de corte medias y avances elevados. Sin avance rápido y sin rotación izquierda del husillo durante la retracción. Para profundidades de perforación de 8xD y superiores, se requiere una perforación piloto de al menos 1,5 x DC con el mismo inserto de corte. Inicio de taladrado de superficies convexas/cóncavas: radio de curvatura > 15 x DC requerido, reducir el avance hasta un 50 %. Para los orificios transversales, el diámetro máximo admisible es 1/4 del diámetro nominal DC. La perforación de paquetes requiere condiciones estables; reducir las holguras entre los elementos de la pieza. Posibilidad de entrada y salida del taladro inclinado hasta 7° con avance reducido (aprox. 20 - 30 %). Convención de designación 8xD: DCN [tamaño]-[L1]-[ØDS]A-[L/D] Convención de designación 12xD: DCN [tamaño]-[L1]-[ØDS]R-[L/D] Ejemplos: N.º 231715 6 DCN 060-048-12A-8D N.º 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Longitud de voladizo L_1 | 144 mm |
| Serie | SUMOCHAM |
| Longitud del mango L_s | 48 mm |
| Ø de mango D_s | 16 mm |
| Intervalo Ø D_c | 12 - 12,4 mm |
| Longitud de la ranura de viruta L_c | 146,2 mm |
| Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico con h6 |
| Número de filos Z | 2 |
| Iscar - Denominación del artículo | DCN 120-144-16R-12D |
| Broca piloto necesaria | sí, broca piloto |
| Quality Dress | DCN 120-144-16R-12D |
| Ejecución | 12xD |
| Mango | Mango cilíndrico con h6 |
| Empleo de taladro | bombeado |
| Empleo de taladro | taladrado previo inclinado |
| Empleo de taladro | cóncavo |
| Empleo de taladro | Taladrado de paquetes |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Broca portaplacas |