



## Plaquitas de corte MINCUT MIGR neutro, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2/8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	270422 2/8
GTIN	7291075287073
Clase de artículo	26J

### Descripción

#### Ejecución:

Para ranurado interno a baja profundidad de corte.

#### Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

### Descripción técnica

Ancho de tronzado w	2 mm
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	1,8 mm
Tamaño de plaquita $\varnothing d$	8 mm
$\varnothing$ mínimo $D_{m\acute{i}n.}$	8,9 mm
Avance f Torneado	0,03 - 0,1 mm/rev,
WF	4,4 mm
Avance f Ranurado	0,01 - 0,03 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Radio angular R	0,1 mm
Serie	MINCUT

Profundidad de corte <sub>p.máx.</sub>	0,5
Profundidad de corte <sub>p.mín.</sub>	0,05
Quality Dress	MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 140 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini