



Plaquitas de corte MINCUT MEFL Radio completo, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2,5/10mm



Datos de pedido

Número de pedido	270429 2,5/10
GTIN	7291075424652
Clase de artículo	26J

Descripción

Ejecución:

Para ranurado axial y tronzado en el exterior de la espiga.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

Descripción técnica

WF	3,15 mm
Avance f Ranurado axial	0,02 - 0,06 mm/rev,
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	9 mm
INSL	24,5 mm
Avance f Refrentado	0,02 - 0,05 mm/rev,
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
Tamaño de plaquita $\varnothing d$	10 mm
Radio angular R	1,25 mm
Serie	MINCUT
Quality Dress	MEFL 10-2.50-1.25 IC908

Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini