



Plaquitas de corte MINCUT MEFL Radio completo, IC908, Anchura de tronzado w / tamaño de la placa: 2/8mm



Datos de pedido

Número de pedido	270429 2/8
GTIN	7291075359565
Clase de artículo	26J

Descripción

Ejecución:

Para ranurado axial y tronzado en el exterior de la espiga.

Idóneo para:

Barra de mandrinar n.º 270420.

Descripción técnica

Tamaño de plaquita \varnothing d	8 mm
Avance f Refrentado	0,02 - 0,06 mm/rev,
DAXN-DAXX	7 - 14 mm
Avance f Ranurado axial	0,02 - 0,1 mm/rev,
INSL	17,4 mm
WF	2,9 mm
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	5,5 mm
Radio angular R	1 mm
Serie	MINCUT
Quality Dress	MEFL 8-2.00-1.00 IC908

Clase	IC908
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 180 mm/min
Tipo de producto	Plaquita de corte intercambiable mini