

**Inserto de corte DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC830, Ancho de tronzado w: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274149 10
GTIN	7291075316551
Clase de artículo	26H

**Descripción****Ejecución:**

Rompeviruta Y: para el mecanizado de inmersión general. Formador de chips positivos. Corte suave.

**Aplicación:**

Para ranurado externo para grandes volúmenes de mecanizado.

**Descripción técnica**

Radio angular R	0,8 mm
Ancho de tronzado w	10 mm
RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,35 mm/rev,
CWTOL	0,08 mm
INSL	13,3 mm
Serie	DOVEIQGRIP

Quality Dress	TIGER 1008Y-IQ IC830
Número de cambios/cortes	1
Material de corte	HM
Perfil de plaquita de corte	neutro
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	UNI
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	FG
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 180 m/min
Clase	IC830
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado