

**Garant****APMT 180504 ER, HB7630, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	215243 INOX
GTIN	4045197673510
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p \text{ máx.}} = 9$  mm.

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,2 mm
Tipo	INOX
Radio angular	0,4 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 180504 ER
Clase	HB7630
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		