

Garant
APMT 133504 ER, HB7930, Tipo: TI


Datos de pedido

Número de pedido	215366 TI
GTIN	4045197673633
Clase de artículo	21A

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\text{máx.}} = 6$ mm.

Radio angular: 0,4 mm

Avance f_z por diente: 0,13 mm

Descripción técnica

Tipo	TI
Avance f_z por diente	0,13 mm
Radio angular	0,4 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 133504 ER
Clase	HB7930
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	40 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		