

**Garant****APMT 133504 SR, HB7520, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	215332 ST1400
GTIN	4045197601216
Clase de artículo	21A

**Descripción****Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\text{máx.}} = 6$  mm.

Radio angular: 0,4 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,15 mm

**Descripción técnica**

Tipo	ST1400
Avance $f_z$ por diente	0,15 mm
Radio angular	0,4 mm
Serie	Softcut®
Código ISO plaquita de corte	APMT 133504 SR
Clase	HB7520
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		