



TDCT 1505PDR, IC882, Tipo: S



Datos de pedido

Número de pedido	226564 S
GTIN	7291075312638
Clase de artículo	19A

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p máx. = 13,0 mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo	S
Radio angular	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
Número de cambios/cortes	3
Avance f_z	0,15 mm
Geometría	PDR
Quality Dress	HM390 TDCT 1505PDR IC882

Clase	IC882
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		