

Garant

Asiento de MDI, cónico corto, Mango cilíndrico, para Ø de cabezal de corte D: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	210569 25
GTIN	4045197557896
Clase de artículo	21Z

Descripción

Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

Precisión de concentricidad del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

Sin superficie de apriete (para mecanizado HSC). **Tolerancia = h6.**

Nota:

Profundidad de fresado máxima = $L_1 + l$; l = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

Descripción técnica

Longitud útil L_1	88 mm
para Ø de cabezal de corte D	25 mm
Ø mango D_5 h6	32 mm
Ø exterior d_1	24,8 mm
Par de apriete recomendado	35 Nm
Longitud total L	150 mm
Serie	TopCut
Adaptador	Mango cilíndrico

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca