

**Garant**
**Asiento cónico sin refrigeración interior, Mango Weldon, para Ø de cabezal de corte D: 25mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	210565 25
GTIN	4045197557780
Clase de artículo	21Z

**Descripción**
**Ejecución:**

Asiento rectificad con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

**Precisión de concentricidad del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

**Nota:**

**Profundidad de fresado máxima** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

**Descripción técnica**

Longitud útil $L_1$	88 mm
para Ø de cabezal de corte D	25 mm
Ø exterior $d_1$	24,8 mm
Par de apriete recomendado	35 Nm
Longitud total L	150 mm
Ø de mango $D_s$	32 mm
Serie	TopCut
Adaptador	Mango Weldon

Tipo de producto

Conos para fresa con rosca