

**Garant****Plaquita de corte Ancho 3,1 mm, Tipo: ALU****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 218470 ALU    |
| GTIN              | 4045197534309 |
| Clase de artículo | 21B           |

**Descripción****Aplicación:**

Para fresas de disco n.º 218408 – 218444 y lama de tronzado n.º 273560.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e$  máx.

Tipo: ALU

Radio angular: 0,2 mm

Clase: HU7810

Avance  $f_z$ : 0,13 mm

Tolerancia  $a_p$ : – 0 / + 0,3 mm

**Descripción técnica**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Tolerancia $a_p$ | – 0 / + 0,3 mm |
| Tipo             | ALU            |
| Avance $f_z$     | 0,13 mm        |
| Radio angular    | 0,2 mm         |
| Clase            | HU7810         |

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Material de corte        | MD                            |
| Número de cambios/cortes | 1                             |
| Recubrimiento            | TiAlN                         |
| Tipo de producto         | Plaquita de corte para fresar |