

## Garant

### Asiento cilíndrico sin refrigeración interior, Mango Weldon, para Ø de cabezal de corte D: 10mm



#### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 210555 10     |
| GTIN              | 4045197522634 |
| Clase de artículo | 21Z           |

#### Descripción

##### Ejecución:

Asiento rectificado con precisión para cabezales con rosca GARANT TopCut.

**Precisión de concentricidad del sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  gracias a la combinación de montaje cónico y plano.

##### Nota:

**Profundidad de fresado máxima** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = ver dimensiones de cabezales con rosca: N.º210050 – 210410.

Llave de apriete = n.º 219987.

Pieza para llave dinamométrica = n.º 219986.

Los datos técnicos se reducen con proyecciones de herramientas largas.

#### Descripción técnica

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Longitud útil $L_1$          | 24 mm        |
| Ø exterior $d_1$             | 9,8 mm       |
| para Ø de cabezal de corte D | 10 mm        |
| Par de apriete recomendado   | 5 Nm         |
| Longitud total L             | 75 mm        |
| Ø de mango $D_s$             | 16 mm        |
| Serie                        | TopCut       |
| Adaptador                    | Mango Weldon |

Tipo de producto

Conos para fresa con rosca