

Garant
Inserto de corte HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 15,6 mm

Datos de pedido

Número de pedido	231640 15,6
GTIN	4045197659477
Clase de artículo	21M

Descripción
Ejecución:

Inserto de corte rectificadо en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Precisión de la concentricidad en estado montado $\leq 20 \mu\text{m}$. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Se pueden suministrar otras dimensiones a petición. Los datos de corte son válidos para el elemento de base $5 \times D$.

Colocación de perforaciones piloto únicamente con un inserto de corte del mismo tipo.

Ángulo de punta: 135 grados

para elemento base Ø D: 15 mm

Avance f en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,24 mm/rev,

Descripción técnica

para elemento base Ø D	15 mm
Ø D	15,6 mm
Avance f en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,24 mm/rev,

Número de cambios/cortes	1
Clase	HB7530
Material de corte	MD
Ángulo de punta	135 grados
Número de filos Z	2
Tipo de producto	Placa de corte para taladrado

Accesorios

Tornillo Torx Plus® Accionamiento 8IP	231999 8IP
---------------------------------------	------------