



Fresa angular HELI3MILL, Mango cilíndrico, Ø DC / cantidad de cortes Z: 25/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	226480 25/3
GTIN	7291075313901
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de esquinas fiable para una amplia gama de aplicaciones. Versiones en dos tamaños de sistema con longitudes de filo de 10 y 15 mm. Las plaquitas de corte trigonales de apoyo óptimo en el asiento garantizan unos verdaderos ángulos de 90°. Ideal para operaciones de fresado circular de taladrado y de rampa.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita de corte n.º **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Descripción técnica

Longitud de voladizo L_1	25 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	46,4 mm
Número de filos Z	3
\varnothing de corte D_c	25 mm
\varnothing de mango D_s h6	25 mm
Serie	HELI3MILL
$\varnothing D_3$	21 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\max.}$	159,9 mm
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\max.}$	49 mm
Fresado circular de taladro a_p	3,4 mm

Longitud total L_{tot}	120 mm
Plaquita de corte adecuada	TP..1003..
Ángulo de rampa $\alpha_{m\acute{a}x.}$	2,9 grados
Quality Dress	HM390 ETP D25-3-C25-10
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 1	229695 1
--	----------