

**Garant****Fresa de disco con tope Ancho ap 6 mm, Ø D: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218564 50
GTIN	4045197462459
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

**Aplicación:**

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

**Pieza de repuesto:**

N.º 219950 (TX15; 2,2 Nm).

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. IP15.

Fresa de disco disponible hasta Ø D = 200 mm.

**Descripción técnica**

Ø cuello d <sub>1</sub>	32 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	50 mm
Plaquita de corte adecuada	SNHX
Longitud collar L <sub>1</sub>	15 mm

Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	2
Ø de perforación de asiento	16 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$	8,5 mm
Longitud total $L_{tot}$	50 mm
Número de plaquitas de corte	4
Ejecuciones de mangos	con perforación
Refrigeración interior	no
Intercambio de herramienta	PowerCard
Código ISO plaquita de corte	SN.. 1203
Juego tornillo para plaquita reversible	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de producto	Fresa de disco

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita 10 piezas	219950