

Garant**Inserto de corte HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 14,8 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	231650 14,8
GTIN	4045197660091
Clase de artículo	21M

Descripción**Ejecución:**

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable. Precisión de la concentricidad en estado montado $\leq 20 \mu\text{m}$. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Se pueden suministrar otras dimensiones a petición. Los datos de corte son válidos para el elemento de base $5 \times D$.

Colocación de perforaciones piloto únicamente con un inserto de corte del mismo tipo.

Ángulo de punta: 135 grados
para elemento base Ø D: 14,5 mm

Avance f en INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/rev,

Descripción técnica

Avance f en INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/rev,
para elemento base Ø D	14,5 mm
Ø D	14,8 mm

Número de cambios/cortes	1
Clase	HB7630
Material de corte	MD
Ángulo de punta	135 grados
Número de filos Z	2
Tipo de producto	Placa de corte para taladrado

Accesorios

Tornillo Torx Plus® Accionamiento 8IP	231999 8IP
---------------------------------------	------------