



## Fresa angular HELI3MILL, con perforación, Ø DC / cantidad de cortes Z: 125/7mm



### Datos de pedido

Número de pedido	226490 125/7
GTIN	7291075313123
Clase de artículo	19D

### Descripción

#### Ejecución:

Sistema de fresado de esquinas fiable para una amplia gama de aplicaciones. Versiones en dos tamaños de sistema con longitudes de filo de 10 y 15 mm. Las plaquitas de corte trigonales de apoyo óptimo en el asiento garantizan unos verdaderos ángulos de 90°. Ideal para operaciones de fresado circular de taladrado y de rampa.

#### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	TD..1505..
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	1501,11 mm
Ø D <sub>3</sub>	120,6 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	63 mm
Fresado circular de taladro Ø D <sub>máx.</sub>	249 mm

Número de filos Z	7
Fresado circular de taladro $a_p$	3,3 mm
Serie	HELI3MILL
Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	245 mm
$\varnothing$ de perforación de asiento	40 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\max.}$	0,5 grados
$\varnothing$ de corte $D_c$	125 mm
Quality Dress	HM390 FTD D125-7-40-15
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Plunging
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa angular

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 2	229696 2
---	----------